

# BASTON

A E R O S S O L

## SILICONE INTERFIX

### USO GERAL ACÉTICO

#### Literatura e especificações técnicas

**Descrição:** O Silicone Interfix Uso Geral Cura Acética com Antifungo é resistente às intempéries, umidade e radiação ultravioleta. Indicado para vedações em superfícies de alumínio anodizado, aço inox, vidro comum e temperado, fibra de vidro, superfícies vitrificadas (azulejos). De consistência pastosa, cura em contato com o ar, não resseca e nem encolhe, forma uma película em até 15 minutos e tem uma pré-secagem em 24 horas, não escorre, podendo ser aplicado em locais suspensos e verticais, possui vida longa e estável em temperaturas de - 40°C a 150°C.

#### Dados Técnicos:

Cor: Branco, incolor e preto.

Estado Físico: Líquido/Pastoso.

Odor: Acido Acético.

Limites de Explosividade: Não aplicável.

pH: Não disponível.

Ponto de fulgor: não aplicável.

Solubilidade: Insolúvel a água.

Densidade relativa: 0,94.

**Instruções de Uso:** Para uma aplicação correta as superfícies precisam estar firmes, bem limpas (sem pó ou gorduras) e bem secas. Para melhor acabamento, delimitar com fita crepe as áreas próximas ao local da aplicação. **Aplicação (cartucho):** Cortar a ponta do cartucho. Rosquear o bico aplicador e cortá-lo em ângulo de 45°. Colocar o cartucho em uma pistola aplicadora e segurar inclinado em ângulo de 45°. Aplicar o selante de forma a preencher todas as juntas e sulcos de modo contínuo, realizar acabamento com uma espátula e remover a fita crepe logo após o término. Após o uso se restar produto na embalagem, manter o bico aplicador no cartucho e deixar uma pequena quantidade de produto acima do bico para formar um tampão. Para

reutilizar retire o tampão. **Aplicação (bisnaga):** Desrosquear a tampa e romper o lacre de metal. Rosquear o bico aplicador e cortá-lo em ângulo de 45° de preferência. Apertar sempre a bisnaga pelo fundo, aplicar inclinado, empurrar o produto no local desejado e logo realizar acabamento. Retirar a fita crepe logo após.

**Limitações:** Não usar em vidros laminados, metais corrosíveis, alumínio sem anodização ou pintura, espelhos, aquários, granitos, borrachas, superfícies porosas, aplicações estruturais e locais onde o selante sofra abrasão. Pode não aderir em plásticos. Tinta não adere em silicone. O tempo de cura pode variar dependendo das condições ambientais do local da aplicação.

**Embalagem:** Cartucho/Bisnaga.

**Estocagem:** Manter em local coberto e ventilado (temperatura inferior a 32°C). Se armazenado em condições inadequadas sua validade é reduzida.

**Precauções:** Atenção! Não aplicar o silicone antes de ler instruções de uso e segurança do produto. Use equipamentos de segurança (óculos, luvas). Aplicar em local bem ventilado para evitar inalar os vapores (durante a cura há liberação de odor de ácido acético). Nocivo para organismos aquáticos. Evitar contato direto do produto não curado com a pele e os olhos; caso isto ocorra, limpar com papel absorvente e lavar com água em abundância. Procurar um médico se necessário ou o Disque-Intoxicação 0800-722-6001.

**Segurança:** Antes de usar este ou qualquer outro produto químico, assegure-se de ter lido e entendido as informações contidas na Ficha de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ). Observe os potenciais riscos e siga todas as medidas de precaução, instruções de manuseio, considerações e disposições mencionadas na FISPQ e na embalagem.

**Suporte Técnico:** O Departamento Técnico/Comercial da Baston Aerossóis tem experiência prática na utilização dos produtos e processos de fabricação. Solicite assistência através de nossa equipe de vendas. Havendo necessidade de esclarecimentos técnicos ligue 42-3252-1705. Em caso de emergência, consulte o Disque-Intoxicação 0800 722 6001.



**BASTON**  
A E R O S S O L